

Leichtpalette

Aus PE-Regenerat, Höhe x Länge x Breite 140 x 800 x 600 mm, Traglast statisch / dynamisch 3000 / 600 kg, Unterbau 9 FüÙe mit Ablauflöchern für Flüssigkeiten, Oberdeck geschlossen

VE 3 Stück



Artikelnummer: 529907



Leichtpalette

Leichtpalette





- Aus PE-Regenerat
- Höhe x Länge x Breite 140 x 800 x 600 mm
- Traglast statisch / dynamisch 3000 / 600 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 550 / 420 mm
- Unterbau 9 FüÙe mit Ablauflöchern für Flüssigkeiten
- Oberdeck geschlossen
- Mehrere Paletten platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig -40 °C bis +60 °C
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Gewicht 4,8 kg

Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	9 FüÙe
Palettentyp	Leichtpalette	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	140 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C

Länge	800 mm	Beständigkeit	gegen Witterungseinflüsse
Breite	600 mm	Einfahrbreite Längsseite	550 mm
Traglast statisch	3000 kg	Einfahrbreite Breitseite	420 mm
Material	PE-Regenerat	Traglast dynamisch	600 kg
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	Sicherungsrand	nein
Oberdeck	geschlossen	nestbar	ja
stapelbar	ja	Gewicht	4,8 kg

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm