

Afwerkingsset voor tweevoudige rolluikdrukknop voor elektronische sturingen, piano black coated

200-65918

4 jaar
garantie

Afwerkingsset met 2 toetsen voor elektronische rolluiksturing via drukknop. De eerste toets heeft een 'omhoog' functie met stop. Met de tweede toets kan je de rolluiken of zonneweringen omlaag sturen met een stopfunctie. Afwerkingskleur: piano black coated.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor tweevoudige rolluikdrukknop voor elektronische sturingen, piano black coated. De centraalplaat is omringd door een vlakke boord die op de 4 hoeken voorzien is van een rechthoekige opening, waarin zich telkens een multipositionele snaphaak bevindt. De opbouw van de centraalplaat zorgt ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snaphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snaphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snaphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De vlakke boord rondom de centraalplaat bevat eveneens 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat. Na montage van het geheel (afdekplaat, afwerkingsset en mechanisme) zijn er, dankzij de vlakke boord aan de centraalplaat, geen metalen delen zichtbaar.

- Functie: De toetsen en het middenschijfje (boord) vormen één geheel.
- Aantal bedieningsknoppen: 2 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: Bakelite®-look piano black coated (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH
- Opdruk: Op de linkertoets staat onderaan een pijltje dat naar boven wijst, op de rechertoets staat onderaan een pijltje dat naar beneden wijst. 'Stop' wordt onderaan over de twee toetsen weergegeven.
- Demontage: Voor demontage van de centraalplaat is de vlakke boord voorzien van twee inkepingen, aangeduid met een schroevendraaiersymbool. De demontage gebeurt eenvoudig en gemakkelijk d.m.v. een sleufschroevendraaier.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking met vlakke boord: 56 x 56 mm (HxB)

Afmetingen afwerking zichtbaar gedeelte: 45 x 45 mm (HxB)

- Afmetingen (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm

- Keurmerken: KEMA

- Markering: CE



www.niko.eu

niko

200-65918 - 17-04-2023