

## Stekerbare centraaldozen RD



## CHS75-E4, enkelpolige schakeling

- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Connectoren van Wago-Winsta RD
- Voorzien van 1x voeding (male zwart), 1x schakelaar (female bruin), 1x lichtpunt op centraaldoosdeksel.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT1244</b>
EAN:	8712259341705
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Ø Gatzaag	76 mm
Buitenmaat	79 mm
Schakeling	1-polig
Aantal uitgangen	4
Montagewijze	Hol plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Montagedeksel
Inwendige diepte	77 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Overig
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Nee
Bouwvorm	Centraaldoos
Aantal invoeren	12
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee

Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Ja
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Overig

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.