

## Soft IsoSafe DimToWarm Wit 550lm 2000-2800K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903221  
 EAN: 7021989032212



### Elektrisch

Wattage: 7W  
 System wattage: 8W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 550lm  
 Werkzaamheid: 69 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K  
 Kleurweergave (CRI): Ra 98  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L90/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Helder glas  
 Bundelhoek: 42°  
 UGR: UGR<19

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Matwit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 53  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 83  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 51  
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.696 / 0.58

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 110 x 110 x 110



7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2