



- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: lila
- Schleppkettentauglich
- UL-Zulassung
- Ende offen
- Stecker gerade M12, invers kodiert
- Leitungslänge: 4.0 Meter

Leitungsquerschnitt



Pinbelegung links



| | |
|-------------------------------|---|
| Typenbezeichnung | RSSW458-4M |
| Ident-Nr. | 6603876 |
| Steckverbinder A-Seite | Stecker, M12x1, gerade, invers kodiert |
| Polzahl | 5 |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, TPU, schwarz |
| Griffkörper | Kunststoff, PUR, schwarz |
| Überwurfmutter/ -schraube | Metall, CuZn, vernickelt |
| Schutzklasse | IP67 |
| Leitung | 458 |
| Leitungstyp | PROFIBUS-DP |
| Kabeldurchmesser | 8.5mm |
| Leitungslänge | 4m |
| Leitungsmantel | PUR, violett |
| Schirmung | Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht |
| Werkstoff Aderisolation | PE |
| Farben Aderisolation | GN, RD |
| Adernquerschnitt | 2x 0.34mm ² |
| Nennstrom | 4 A |
| DC-Widerstand (loop) | 50 Ω /km |
| Nom. Impedanz | 150 (1MHz) Ω |
| Bemessungsspannung | max. 300 V |
| Umgebungstemperatur | |
| im ruhenden Zustand | -40 ... 80°C |
| Zulassungen | UL, CSA |
| Schleppkettenfähig | ja |
| Halogenfrei | nein |