

Artikelnummer: 124287

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1141, L 580 x B 300 x H 110 mm, draagvermogen 250 kg, met grijpgat



Langbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1141, L 580 x B 300 x H 110 mm draagvermogen 250 kg, met grijpgat,: De transportwagen OSB 1141 van Wagner is door zijn extreem hoge robuustheid bijzonder geschikt voor het snelle en veilige transport van zware lasten. Het heeft een draagvermogen tot 250 kg. Het laadvlak van de transportrol bestaat uit 18 mm dik, vormstabiel OSB-spaanplaat. Voor dit doel werden inheemse naaldbomen gebruikt. De 4 zware zwenkwielen zijn gemaakt van hoogwaardig polyamide en zorgen ervoor dat de transportrol zowel op alle zachte als harde oppervlakken met maximale mobiliteit kan worden gebruikt. Bovendien maakt een praktisch greepgat in de OSB-spaanplaat van de transportwagen het eenvoudig om van plaats te wisselen en de wagen plaatsbesparend op te hangen. Op de natuurlijk gekleurde transportrol OSB 1141 van Wagner bieden wij u 3 jaar garantie. Hint: Deze transport scooter is niet geschikt voor het vervoer van personen. **M**
eer details:- Uiterst robuust en ideaal geschikt voor het transport van zware lasten Met 4 zware polyamide zwenkwielen voor optimale mobiliteit op alle zachte en harde vloeren. Inclusief praktische handgreep voor plaatsbesparende ophanging en eenvoudig transport.- Materiaal: 18 mm dik, vormstabiel OSB-spaanplaat van naaldhout voor huishoudelijk gebruik.- Draagvermogen: tot 250 kg.- Broodjesdiameter: 75 mm- Totale hoogte: 118 mm- Kleur: natuurlijke kleur- Afmetingen transportrol: L 580 x B 300 x B 300 x H 110 mm- gewicht: 2.950 kg- Garantie: 3 jaar

