

Artikelnummer: 305112

Kurzbeschreibung: Stapelaar PS0485

Langbeschreibung: Stapelaar PS0: De praktische hoogheffende trucks uit de PS0-serie zijn ideaal voor gebruik in de detailhandel, bijvoorbeeld in supermarkten of speciaalzaken. Ontworpen om daar te plukken. Maar ook perfect voor het transport van gepalleteerde en niet-gepalleteerde goederen. Met een lengte van 640 mm zijn de vorken van de PS0 handmatige hoogheftrucks bijzonder geschikt voor display, halve en speciale pallets. Het in de PS0 hoogheftruck inbegrepen platform kan eenvoudig in één eenvoudige stap worden bevestigd of opnieuw worden bevestigd, zodat u snel en flexibel kunt reageren op de vereisten van het werk. Door het lage eigengewicht van de hoogheffende trucks en de compacte afmetingen van de stuwten kunnen de hoogheffende trucks van de PS0-serie optimaal op een truck worden vervoerd om het laden en lossen te vereenvoudigen. Ze zijn geschikt voor eenvoudig tillen en transporteren en kunnen met het platform als rugvriendelijke werktafel worden gebruikt. Bij de handmatige hoogheftrucks van de PS0-serie wordt het heffen krachtbesparend uitgevoerd via een voetpedaal en kan het neerlaten traploos via een draaiknop worden geregeld.

- Draagvermogen: 400 kg
- Hefhoogte tot 1,5 m.
- handzaam en compact, gemakkelijk te hanteren
- met platform (afneembaar) of vorken voor displays, halve of speciale pallets of speciale pallets
- ideaal als draagbaar apparaat op vrachtwagens
- hoogwaardige polyurethaan zwenk- en bokwielen van hoge kwaliteit
- Robuuste parkeerrem op beide zwenkwielen
- afmetingen van de vork: 640/110/50 mm
- Afstand tussen de vorken (b): 540 mm
- Afmetingen van het platform (l x b): 650 x 580 mm
- Afmetingen: L 1040 x B 580 mm.
- Draaicirkel (WA): 940 mm
- Gewicht: 75 kg

Model PS0412

- Slagbereik (h): 90 - 1200 mm
- hoogte van de mast (min/max.): 1430/1430 mm
- Totale hoogte: 1430 mm

Model PS0415

- Slagbereik (h): 90 - 1500 mm
- hoogte van de mast (min/max.): 1725/1725 mm
- Totale hoogte: 1725 mm

Model PS0485

- Slagbereik (h): 90 - 850 mm
- hoogte van de mast (min/max.): 1080/1080 mm
- Totale hoogte: 1080 mm

