



### Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Produktbereich	MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts	XF
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Schließerspule Unverzögerter Spannungsauslöser
Kontrolltyp	Standard
[Uc] Steuerspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 - 60 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Kompatible Produktfamilie	Masterpact (MasterPact NT) Masterpact (MasterPact NW) Masterpact (MasterPact NW DC)

### Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,85 - 1,1 Un Schließung
Reaktionszeit	55 ms +/-10 % für MasterPact NT 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 800 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1000 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1250 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1600 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2000 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2500 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 3200 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 4000 A 80 ms +/-10 % für MasterPact NW 5000 A 80 ms +/-10 % für MasterPact NW 6300 A
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	1,158 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---