

Rohrwerkzeuge, sonstige Werkzeuge

12900/3 Reifenprofil-Messschieber

- stabile Ausführung aus Messing
- Oberfläche sauber geschliffen



Code	Messbereich mm	Δ	g	☐
77371004	30	41	1	

12900/4 Elektronischer Reifenprofil-Messschieber

- große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9,5 mm
- Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/ 0,0005"
- Ein/Aus-Druckknopf
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch
- Null-Stellung an jeder Position
- inkl. 1 x 3 V Batterie (Typ CR2032) verpackt gemäß UN 3091, Klasse 9



Code	Messbereich mm/"	Δ	g	☐
77371005	25/1	60	1	

12935 Rollbandmaß

- mit Feststeller
- metrische und Zoll-Teilung



Code	Gr.	L m	Δ	g	☐
77040010	3	3	92	10	
77040011	5	5	164	10	

13110 Stahl-Maßstab

- mit metrischer und Zoll-Teilung
- Länge 300 mm



Code	Teilung Oberkante "	Teilung Unterkante mm	Δ	g	☐
77460001	1/16, 1/32, 1/64	0,5; 1	26	5	

12915 Werkzeughalter

- mit Knarre
- alle Teile aus Stahl
- verchromt



Code	Gr.	Bereich mm	DIN ¹⁾	ISO ²⁾	L mm	Δ	g	☐
77390001	1	2,0-5,0	M3-8	M1-6	85	180	1	
77390002	2	4,6-8	M5-12	M6-12	110	305	1	

¹⁾ Gewindebohrer nach DIN

12932 Vorhängeschloss



Code	Δ	g	☐
77210002	85	1	

12250 Ölspritze

- aus Metall
- mit Messingpumpe
- Inhalt: 500 ccm



Code	Δ	g	☐
77010001	275	1	

12251 Ölkännchen

- aus Kunststoff
- Inhalt: 250 ccm



Code	Δ	g	☐
77110002	60	5	

12320 Kabelmesser

- mit rostfreier Stahlklinge



Code	Klinge mm	Δ	g	☐
77020000	90	78	10	

12321 Reißnadel

- mit kordiertem Mittelstück
- 1 gerade und 1 abgewinkelte Klinge
- Klingen brüniert



Code	L mm	Δ	g	☐
77100000	250	31	10	