




GDME LED 24 HH YE

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform AEN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Elektronikeinsätze für GDME

| Lieferinformationen | |
|-----------------------------|--|
| Lieferstatus | bestellbar |
| Dokument erstellt am | 22.07.2008 |
| Produktbeschreibung | |
| Beschreibung | Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung |
| Typ | GDME LED 24 HH YE |
| Bestell-Nr. | 831 873-001 |
| Norm | DIN EN 175 301-803-A |
| Bauform | A |
| Schaltungsbeschreibung | |
| Leuchtanzeige | LED gelb |
| Schutz vor Spannungsspitzen | Diode |
| Zeichnung | |



- Anschlußklemme
- C Gabelfeder

| Technische Daten | |
|----------------------|--------------------|
| Bemessungsspannung | DC 24 V |
| Bemessungsstrom | 8 A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +110 °C |
| Verpackungseinheit | |

Verpackungseinheit

50 Stück