

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Rundumleuchte

LED Rotating Beacon

829 #10 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Spannungsversorgung: siehe Liste
power supply see list

Betriebsspannung: U_{nenn} = siehe Liste
operating voltage = see list

Einschaltstrom: $I < 500mA$
starting current

Stromaufnahme: $I_{eff} \leq 170mA (24V)$
 $\leq 200mA (115-230V)$
current consumption

Rundumfrequenz: ca. 180U/min
rotating frequency

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %

Lebensdauer: bis 50.000h
life duration up to 50.000h

Bestell-Nr.:

order no.:

829 #10 55 24 V DC

829 #10 68 115 - 230 V AC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

(andere Spannungen auf Anfrage)

(other voltages available on request)

Zubehör:

accessories

975 826 05 Befestigungswinkel

Bracket

975 826 03 Drahtschutzkorb

Wire guard

975 845 10 Rohr Ø25mm 100mm lang

Tube Ø25mm 100mm long

975 840 90 Fuß für Rohr Ø25mm, Kunststoff

Base for tube Ø25mm, pl.

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Sockel: PC/ABS,PC, schwarz
material base PC/ABS,PC, black

Material Kalotte: Polycarbonat
dome material Polycarbonate

Einbaulage: beliebig
installation position as required

Masse ca.: 215 g
weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted

Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz
connection 0,5 - 1,5 mm²
terminal screw with wire protection
0,5 - 1,5mm

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
conforms to current EU regulations

Besonderheiten:

characteristic features


Wartungsfrei
maintenance free

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	T. Schöttle	C. Höhler	312829006
Datum <i>date</i>	16.06.2009	17.06.2009	19.06.2009	
				Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.



Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312829006

Seite 2 v. 2 page 2 of 2