


**Kontakt-Maße**  
**contact dimensions**


(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)  
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)



**Kontaktbelegung**  
**contact loading**

f	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
e	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
d	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
c	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
b	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
a	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
z	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	1	3	5	7	9	11	2	4	6	8	10										

**Lochbild**  
**board drillings**



1 **Empfohlener Lochaufbau und weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101**  
**recommended configuration of plated through holes and further information see: DS 17 00 110 0101**

17 03 077 4202	S4
17 03 077 2202	2
17 03 077 1202	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 61076-4-101	
Mod.	Dat.	Name	Dat.	Name	Maßstab/Scale	har-bus HM Messerleiste Typ C 77pol., Anschlußlänge 3,7mm har-bus HM male connector type C 77pol., termination length 3,7mm	
35962	04.01.10	Hage.	Detail.	01.10.98	Rie.	2:1	TB 17 03 077 x202
34337	23.05.07	Hage.	Insp.	01.10.98	Wei.		
28487	21.02.01	HL.	Stand.				
26971	02.12.99	HL.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG			Sub.	Blatt/ page
22849			D-32339 ESPELKAMP				
Mod.	Dat.	Name	HARTING				