

POEV 200/20R

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526042950
 ID 42952
 Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	∟	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	♁	500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	♁	1.250 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	·∅	60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	♁	1,1 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	Ⓣ	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	Ⓣ	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	♁	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte
 65 Shore A

Rollwiderstand
 sehr gut

Verschleißresistenz
 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 sehr gut

