

# atenblatt

---

## Druckluftschlauch-Trommel Art. 12622

**as**®  
**Schwabe**  
TechnikProdukte  
72184 Eutingen

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- Bügelgriff-Gestell verzinkt
- 20m Gewebedruckluftschlauch blau mit DIN Armatur
- Max. Druck 15bar
- Schnellverschluß NW7,2
- Schlauch: Innendurchmesser x Wandstärke: 9x3mm



Abbildung ähnlich

**CE** IP44

L / B / H: ca. 380/195/290mm

Gewicht: ca. 3,6Kg

max 15bar

EAN: 4011160126222