



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Produktspezifische Anwendung	Einspeisung Motorsteuerung

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbreite	650 mm
Breite	575 mm
Höhe	100 mm
Installiertes Gerät	GV2-L + 2LC1-D09 bis D32 2 Drehzahlen mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz GV2-L + LC1-D09 bis D32 1 Drehrichtung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz GV2-L + LC2-D09 bis D32 Umkehrung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	2
Material	Stahl
Oberflächenbehandlung	Zinc coated
Farbe	Weiß
Farbcode	RAL 9001
Spezielle Farboptionen	Ja

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,0 cm
VPE 1 Breite	16,0 cm
VPE 1 Länge	58,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,9 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	90
VPE 2 Höhe	105,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	171,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------