

**ARCA 806030S**



**Bestellzeichen:** ARCA 806030S  
**Artikelnummer:** 8120099  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Schwenkhebel

**EAN Code:** 6418074079824  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423178  
 Elektrische Nummer 8212091692  
 Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Beispiel

Abmessungen:			Zubehör:		
Länge	Breite	Höhe			
mm:	800	600	300	MPX ARCA 8060	Montageplatte (740x540 mm)
inch:	31.5	23.6	11.8	MPMP ARCA 8060	Montageplatte, multigelocht (740x540x2 mm - □3.6 mm)
Materials:			MPP ARCA 8060	Montageplatte, gelocht, Telequick (740x540x2 mm - 26x11 mm)	
<b>Material:</b>	Polycarbonat		DRS ARCA 806025	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)	
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035		DRS ARCA 806030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)	
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035		IDS ARCA 8060	Innentür (Set)	
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan		PMK ARCA 60	Mastbefestigung, (Set)	
Temperatur Bereich:			RCS ARCA 8060	Regenschutzkante für 8060	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C		Auswertung:		
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 80 °C		Schutzart (EN 60529): IP66		
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F		Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C		
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F		Elektrische Isolierung: Voll isoliert		
Zubehör:			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
MPS ARCA 8060	Montageplatte (740x540x2 mm)		UV Resistenz: UL 508		
			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960		
Zertifikate:			SGS Fimko		
			Gost R		

