

Scangrip Akku-Handleuchte UV-FORM

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
215 - 250 Lumen, Mit Magnet und
Haken, Leuchtweite 0,5 m, Mit Akku

Artikelnummer: 254503



Akku-Handleuchte

- Höhe x Länge x Breite 32 x 155 x 60 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 215 - 250 Lumen
- Mit Magnet und Haken
- Leuchtdauer 5 h, Spot 3 h
- Leuchtweite 0,5 m
- 2-stufig dimmbar
- Um 180° schwenkbar
- Ladezeit 3 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Handleuchte	Leuchte Ausstattung	Magnet, Haken
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Leuchtenkopf Ausführung	Um 180° schwenkbar
Leuchtweite	0,5 m	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Leuchtdauer	5 h	Länge	155 mm
Leuchtdauer Spot	3 h	Höhe	32 mm
Lichtstrom	215-250 Lumen	Breite	60 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Spannungsversorgung	Akku	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Akkutyp	Lithium-Ionen	Garantie	3 Jahre
Akkuleistung	1,6 Ah	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Ladezeit	3 h	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Kabellänge	1 m	Gewicht	0,27 kg