

## Raumspartank

Höhe x Länge x Breite 1650 x 2230 x 1000 mm, Inhalt 3000 l, Einfüllöffnung Ø 400 mm, mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite, Aus Polyethylen, in weiß



Artikelnummer: 399089

## Raumspartank

### mit Stahlblechbandagen

Raumspartank



- Höhe x Länge x Breite 1650 x 2230 x 1000 mm
- Inhalt 3000 l
- Einfüllöffnung Ø 400 mm
- mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite
- mit verschließbarem Einfüllhorn DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Mutter, Blindstopfen R 2"
- Aus Polyethylen
- in weiß
- Mit Schraubdeckel
- formstabil durch Bandagen aus verzinktem Stahl

## Technische Details


Behältertyp	Tank	unterfahrbar	nein
Euronorm	nein	Material	Polyethylen
Inhalt	3000 l	Durchmesser Öffnung	400 mm
Höhe	1650 mm	Deckel	ja
Länge	2230 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	1000 mm	Ablauf	mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite

Lebensmittelgeeignet	ja	Einfüllöffnung	mit verschließbarem Einfülldorn DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Mutter, Blindstopfen R 2"
stapelbar	nein	Farbe	weiß
nestbar	nein	Gewicht	165 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	Stahlbandagen		

## Zubehör

142446		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Polyethylen, Anschluss 1 1/4"
399125		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Messing, mit Gegenflanschen, Anschluss 2"

## Dazu passt auch ...

400932		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
--------	---	---