

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it>. Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## ► Dati di base



Morsetto universale con connessione a vite, sezione: 0,14 - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 10, spessore: 6,2 mm, colore: giallo-verde

Codice articolo	3044128
Denominazione articolo	UT 4-PE
EAN	4017918960407
VPE	50 Pezzi
Tariffa doganale	85369010
Peso/Pezzi	0,01325 KG
Indicazione pagine catalogo	Pagina 13 (NTK-2005)

## ► Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



## ► Dati tecnici

### Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	giallo-verde

UT 4-PE



---

Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

---

**Dimensioni**

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	46,9 mm
Altezza NS 35/7,5	47,5 mm
Altezza NS 35/15	55 mm

---

**Dati tecnici**

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC / EN
Parete laterale aperta	ja

---

**Dati di collegamento**

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	9 mm
Calibro a tampone	A4
Filettatura	M 3
Coppia min.	0,6 Nm

---

## ► Omologazioni

---

### Marchi omologazioni



---

#### CSA

AWG/kcmil 26-10

---

#### CUL

AWG/kcmil 26-10

---

#### UL

AWG/kcmil 26-10


---

---

► Disegni

---

Schema di collegamento



## ► Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Montaggio</b>		
3047167	ATP-UT	Piastra divisoria, per la separazione ottica ed elettrica di gruppi di morsetti, spessore: 2 mm, colore: grigio
3047028	D-UT 2,5/10	Piastra terminale per morsetti UT e UT...-PE, larghezza 2,2 mm, colore: grigio
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	Guida di supporto NS 35, altezza 7,5 mm, lunghezza 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	Guida di supporto NS 35, altezza 7,5 mm, lunghezza 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	Guida di supporto NS 35, altezza 7,5 mm, lunghezza 1155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, versione alta, non asolata, spessore 1,5 mm, materiale: Alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	Guida di supporto NS 35, altezza 15 mm, lunghezza 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	Guida di supporto NS 35, altezza 15 mm, lunghezza 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	Guida di supporto NS 35, altezza 15 mm, lunghezza 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
<b>Ponticelli</b>		
3030336	FBS 2-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 2 poli, colore: rosso
3030242	FBS 3-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 3 poli, colore: rosso
3030255	FBS 4-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 4 poli, colore: rosso
3030349	FBS 5-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 5 poli, colore: rosso
3030271	FBS 10-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 10 poli, colore: rosso
3030365	FBS 20-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 20 poli, colore: rosso
3032224	FBS 50-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 50 poli, colore: rosso

## Siglatura

---

0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale: con i numeri da 1 a 10, da 11 a 20 ecc. fino a 991-1000, colore: bianco
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, in bianco: da siglare con penna B-STIFT, ZB-T o sistema CMS, confezione grande, sufficiente per siglare 1000 morsetti di 6,2 mm di spessore, colore: bianco
1050499	ZB 6:SO/CMS	Nastro Zack, 10 pezzi, divisibile, per siglatura speciale custom

---

**Spina/adattatore**

0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante (blu) per parte metallica MPS da ordinare separatamente (0201744)
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante (rosso) per parte metallica MPS da ordinare separatamente (0201744)
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante (bianco) per parte metallica MPS da ordinare separatamente (0201744)
0201744	MPS-MT	Spine di prova, formate da: Parte metallica per presa con diametro da 2,3 mm
3030925	PAI-4	Adattatore di prova, per spine di prova PS con un diametro di 4 mm, collegato nel vano di ponticellamento
3030996	PS-6	Spina di prova componibile, per morsetti UT, ST, DT e QT, siglabile con ZBF 6, colore rosso

---

**Utensili**

1205053	SZS 0,6X3,5	Cacciavite per testa a taglio, adatto a tutti i morsetti a vite fino ad una sezione di 4,0 mm <sup>2</sup> , lama: 0,6 x 3,5 mm, senza omologazione VDE
---------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

## ► Indirizzo

---

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel.: +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>  
Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.