

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme B, non verrouillables

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

PC/ABS.

Finition :

Corps noir, blanc ou beige.

Poignée noire, chromée, blanche ou beige.

Nota :

Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.

Disponibles en quatre tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.

Sécurité supplémentaire grâce aux versions verrouillables.

La poignée précontrainte empêche le claquement.

Indice d'inflammabilité (modèle en plastique) : UL94-HB.

Couple max. pour le serrage des vis : 2 Nm.

Mode d'emploi :

En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.

Utilisation :

- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble

Montage :

1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.

Contenu de la livraison :

Le support de montage ainsi que les vis (M5) et équerres de montage adaptées sont inclus.


Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.

Indication de dessin :

- 1) Vantail
- 2) Cadre
- 3) Poignée
- 4) Équerre de montage
- 5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
- 6) Découpe de montage

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme B, non verrouillables

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Couleur du corps de base	Couleur de composant	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
K1651.2002356000	B	non verrouillables	noir	noir	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356000	B	non verrouillables	noir	noir	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356000	B	non verrouillables	noir	noir	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356000	B	non verrouillables	noir	noir	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356022	B	non verrouillables	blanc	blanc	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356022	B	non verrouillables	blanc	blanc	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356022	B	non verrouillables	blanc	blanc	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356022	B	non verrouillables	blanc	blanc	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356033	B	non verrouillables	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356033	B	non verrouillables	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356033	B	non verrouillables	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356033	B	non verrouillables	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356001	B	non verrouillables	noir	chromé	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356001	B	non verrouillables	noir	chromé	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356001	B	non verrouillables	noir	chromé	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356001	B	non verrouillables	noir	chromé	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4

Référence	Forme	Couleur de composant	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=force de retenue (N)	Force de traction F1 N	Plage de température en °C	S=épaisseur de battant en mm	Vis
K1651.2002356000	B	noir	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	2-7	M5X16
K1651.2007356000	B	noir	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	7-12	M5X20
K1651.2012356000	B	noir	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	12-17	M5X16
K1651.2017356000	B	noir	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	17-22	M5X20
K1651.2002356022	B	blanc	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	2-7	M5X16
K1651.2007356022	B	blanc	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	7-12	M5X20
K1651.2012356022	B	blanc	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	12-17	M5X16
K1651.2017356022	B	blanc	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	17-22	M5X20
K1651.2002356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	2-7	M5X16
K1651.2007356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	7-12	M5X20
K1651.2012356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	12-17	M5X16
K1651.2017356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	17-22	M5X20

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme B, non verrouillables

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur de composant	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=force de retenue (N)	Force de traction F1 N	Plage de température en °C	S=épaisseur de battant en mm	Vis
K1651.2002356001	B	chromé	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	2-7	M5X16
K1651.2007356001	B	chromé	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	7-12	M5X20
K1651.2012356001	B	chromé	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	12-17	M5X16
K1651.2017356001	B	chromé	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 à 60	17-22	M5X20