



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2981 C+C Wagen



C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügel 680 mm hoch und 2 Seitenbügel (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 535 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1000
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	600
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	310
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1212
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	743
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	990
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	33
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976029818