

Waschgeräte & Waschgerätezubehör

Heißwasser-Drehgelenke

bis 350 bar

Verwendung: Für Dreh- und Schwenkbewegungen (nicht permanent) von Schläuchen an Hochdruckreiniger-Spritzpistolen oder Schaumpistolen.

Werkstoffe: Körper: Messing/Messing vernickelt/Edelstahl 1.4301, Dichtungen: NBR/HNBR

Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

Medien: Wasser

Typ Messing (leichte Bauform bis 220 bar)	Typ Messing vernickelt (schwere Bauform bis 275 bar)	Typ Edelstahl (schwere Bauform bis 350 bar)	Gewinde außen	Gewinde innen	DN
Drehgelenk					
WS DREH 3814 HD MS	---	---	G 3/8"	G 1/4"	6
WS DREH 38 HD MS	WS DREH 38 HD MSV	WS DREH 38 HD ES	G 3/8"	G 3/8"	6
---	---	WS DREH 12 HD ES	G 1/2"	G 1/2"	6
Reparatursatz					
---	WS DREH HD REP	WS DREH HD REP			



Schaumpistolen

PN 60

Werkstoffe: 1.4301/Kunststoff

Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Typ	Beschreibung
SSP SCHAUM ES	G 1/2" Innengewinde für Schlauchanschluss, Kupplungsdose zum Anschluss von Schaumlanze oder Spülrohr, mit Dämpfer zur Reduzierung von Druckstößen.



Schaumlanzen für Schaumpistolen

PN 60

Werkstoffe: 1.4301/1.4034/Messing

Typ	Beschreibung
SSP LANZE 300 ES	300 mm lang, mit Kupplungsstecker für Schaumpistole



Spülrohre für Schaumpistolen

PN 60

Werkstoffe: 1.4301/1.4034/Kunststoff

Typ	Beschreibung
SSP LANZE 800 ES	800 mm lang, davon 400 mm isoliert, mit Kupplungsstecker für Schaumpistole. Wird für Nachspülarbeiten benutzt



Kupplungen für Schaumpistolen & Spritzpistolen

ohne Absperrventil

Werkstoffe: Dichtung: EPDM

Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Betriebsdruck: max. 200 bar

Typ Dose	Typ Stecker	Gewinde	NW
1.4305	1.4034		
Außengewinde			
KDG 12 ESWA	KSG 12 ESWA	G 1/2"	12
Innengewinde			
---	KSGI 14 ESWA	G 1/4"	12
KDGI 38 ESWA	KSGI 38 ESWA	G 3/8"	12
KDGI 12 ESWA	KSGI 12 ESWA	G 1/2"	12

