



Beschrijving:

Reductiedoorvoerkransen met afsluitfunctie R 1/2" x 3/4" (R 1/2" x 19 mm), natuurlijke kleur, schroefdraad + tuitaansluiting voor het verbinden van slangen of voor het aansluiten op houders

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (LD-PE)
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- drukbestendig tot 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- niet verlucht
- met (buis)schroefdraad buiten-Ø = R 1/2" en tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- Minimale afnamehoeveelheid 2.000 stuks!

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	528600
GTIN	4007228528602
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,02

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	36
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonnen dozen per laag	6,0
Gewicht (kg)	164,0