



## Leírás:

ECO leeresztő csapok 3/4"-os külső menettel, a folyadékok hordókból és kannákból való ellenőrzött leengedéséhez, natúr színű

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégcsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- R 3/4"-os csőmenettel
- natúr színű, fehér PE-habtömítéssel
- szellőztetés nélkül
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 1,5 l/min
- csővég külső átmérője = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	560000
GTIN	4007228560008
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Súly (kg)	0,03

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	515 x 297 x 314

KE bruttó tömege, kg	0,15
----------------------	------

### Paletta

Dobozok száma	36
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	74,0