

Artikelnummer: 124287

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1141, L 580 x B 300 x H 110 mm, Traglast 250 kg, mit Griffloch

Langbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1141, L 580 x B 300 x H 110 mm, Traglast 250 kg, mit Griffloch: Der Transportroller OSB 1141 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von schweren Lasten. Er verfügt über eine Traglast von bis zu 250 kg. Die Ladefläche des Transportrollers besteht aus 18 mm starker, formstabiler OSB-Spanplatte. Hierfür wurden heimische Nadelhölzer verwendet. Die 4 hochbelastbaren Lenkrollen bestehen aus hochwertigem Polyamid und sorgen dafür, dass der Transportroller sowohl auf allen weichen als auch harten Böden mit einem Maximum an Beweglichkeit eingesetzt werden kann. Ein praktisches, in die OSB-Spanplatte des Transportrollers eingelassenes Griffloch ermöglicht darüber hinaus seinen leichten Standortwechsel sowie die platzsparende Aufhängung. Bei uns erhalten Sie auf den naturfarbenen Transportroller OSB 1141 von Wagner 3 Jahre Garantie. Hinweis: Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet. Weitere Details: Ausgesprochen robust und bestens geeignet für den Transport schwerer Lasten Mit 4 hochbelastbaren Lenkrollen aus Polyamid für optimale Beweglichkeit auf allen weichen und harten Böden Inklusive praktischem Griffloch für platzsparendes Aufhängen sowie leichten Transport Material: 18 mm starke, formstabile OSB-Spanplatte aus heimischen Nadelhölzern Traglast: bis zu 250 kg Rollendurchmesser: 75 mm Bauhöhe: 118 mm Farbe: naturfarben Maße Transportroller: L 580 x B 300 x H 110 mm Gewicht: 2,950 kg Garantie: 3 Jahre



EAN/GTIN: 4001073023251