

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 32931 Beistellwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch und 8 Sichtlagerkästen (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenhöhe (mm)	285, 540, 795, 1050
Nutzflächenlänge (mm)	630
Nutzflächenbreite (mm)	470
Gesamtlänge (mm)	740
Gesamtbreite (mm)	513
Gesamthöhe (mm)	1250
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	43
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976329314