

Bauer Gasflaschen-Depot

für 32 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 2100 x 1085 mm, mit Flügeltür, aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 529847

Bauer Gasflaschen-Depot

Gasflaschen-Depot

- zur Lagerung im Freien
- für 32 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 2100 x 1085 mm
- ohne Dach
- mit Flügeltür
- sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
- aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Türtyp	Flügeltür
Containertyp	Gasflaschen-Depot	abschließbar	ja
Lagerort	im Freien	Schließsystem	Profilzylinderschloss
Gefahrstoffeignung	Gase	Isolierung	nein
Kapazität	32 Gasflaschen	Material	Drahtgitter
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm m	32 Stück	Oberfläche	verzinkt

Höhe	2190 mm	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Breite	2100 mm	Anlieferung	zerlegt
Tiefe	1085 mm	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Dach	nein	Gewicht	179 kg

Zubehör

529860		Gitterrostboden für Gasflaschen-Depot, Breite x Tiefe 2100 x 1085 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
529872		Gestell für Gasflaschen, Für Gasflasche bis 11 kg
700173		Stapler-/Kranentladung

Dazu passt auch ...

202906		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1x40/50 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
202916		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525753		Gefahrensymbol, leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm