

gereedschapswagen

hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm, 5 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp gelakt in RAL3020 verkeersrood, front gelakt in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 532398



Gereedschapswagen

gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm
- constructie van staal
- 5 lade(n)
- laden hoogte 3x80 mm / 1x160 mm / 1x320 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- afsluitbaar met cilinderslot
- 2 uitstekende as- en 2 zwenkwielen
- zwenkwielen met rem
- romp gelakt in RAL3020 verkeersrood
- front gelakt in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

transporttoestel	transportwagen	uittrekrail lade	telescooprail
type wagen	gereedschapswagen	uittrekbare lade	100 %
hoogte	950 mm	incl. gereedschap	nee
breedte	610 mm	afsluitbaar	ja
diepte	450 mm	sluitsysteem	cilinderslot
materiaal	staal	verrijdbaar	ja

laden aantal	5 stuks	wielen aantal/soort	2 uitstekende as- en 2 zwenkwielen
laden aantal x hoogte	3x80 mm / 1x160 mm / 1x320 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
fronthoogte 80 mm	3 stuks	kleur romp	verkeersrood RAL3020
fronthoogte 160 mm	1 stuks	oppervlak romp	gelakt
fronthoogte 320 mm	1 stuks	kleur voorkant	antracietgrijs RAL7016
breedte lade binnen	442 mm	oppervlak front	gelakt
diepte lade binnen	350 mm	gewicht	51 kg
draagvermogen lade	35 kg		

Dit past ook bij ...

104734		Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouders voor telkens 240 l zakken, hoogte x breedte x diepte 1190 x 630 x 540 mm, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel
139153		bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met TPE-banden
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart