



Ständerrahmenschutz

Zur Verstärkung besonders anfahrgefährdeter Ständerrahmen. Das Schutzprofil wird direkt auf die Ständerrahmen geschraubt.

- Aus kräftigem, U-förmigem Stahlprofil
- Kunststoffbeschichtet signalgelb RAL 1003

Höhe 715 mm für Rahmenbreite mm		
80	530476	---
90	530477	---
100	530479	---



Rammschutz-Ecken

Für den sicheren Anfahrerschutz von Paletten-Regalen, Inventar, Maschinen, Pfeiler, Stützen und Säulen.

- Aus Gütestahl-Rohr, Ø 76 x 3 mm
- Bodenplatten 160 x 140 mm zum Aufdübeln
- Spezialdübel mit Schrauben, 12 Stück pro Ecke erforderlich, als Zubehör
- Seitenlänge 600 mm

Für den Innenbereich

- Kunststoffbeschichtet in gelb RAL1023, mit schwarzen Signalstreifen

Für den Außenbereich

- Feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet in gelb RAL1023, mit schwarzen Signalstreifen

Eck-Schutz Höhe mm	für Innen	für Außen
350	505236	505232
600	505237	505234
1.200	505238	505235

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 12 Stück)	505239	---
---	--------	-----

TOP-ANGEBOT

ab ---
882544



Rammschutz-Bügel

Zur wirkungsvollen Vorbeugung von Anfahr Schäden an Regalen und zum Schutz von Verkehrswegen und Arbeitsbereichen.

- Aus Stahlrohr, Ø 76 x 3 mm
- Bodenplatte 160 x 140 mm zum Aufdübeln
- Spezialdübel mit Schrauben, 8 Stück pro Bügel erforderlich, als Zubehör

Für den Innenbereich

- Kunststoffbeschichtet in gelb RAL 1023, mit schwarzen Signalstreifen

Für den Außenbereich

- Feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet in gelb RAL 1023, mit schwarzen Signalstreifen



Standard Ø 76 mm, XL-Bügel mit Ø 108 mm finden Sie auf Seite 1139

Höhe x Breite für Außen	350 x 375	350 x 750	350 x 1000	600 x 750	600 x 1000	1200 x 750	1200 x 1000
	882464	882475	882486	882497	882511	882522	882533
für Innen	882544	882555	882566	882577	882588	882599	882602
Direkt mitbestellen	Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück)		101604	---	---	---	---