

Auffangwannen Für Kleingebinde

Zur Lagerung von kleinen Kanistern, Dosen und Sammelgefäßen.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, verzinkt oder aus Edelstahl 2 mm stark
- Hohe umlaufende Seitenränder

> Seite 498



*Bei Edelstahl-Ausführung



Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details s. Seite 498, Punkt 3 und 4.
Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

B x T mm	940 x 370	940 x 470	1000 x 600	1390 x 600	1850 x 600
Höhe mm	60	60	70	60	60
Auffangvolumen Liter	20	25	30	40	60
Stahl, verzinkt	205601	205602	205603	205605	205606
	---	---	---	---	---
Edelstahl	522479	522480	522481	522482	522483
	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen					
Lochblecheinsatz	522484	522485	522486	522487	522488
Stahl, verzinkt	---	---	---	---	---
Lochblecheinsatz	522489	522490	522492	522493	522494
Edelstahl	---	---	---	---	---



Auffangwannen Für 60 Liter Fässer und Gebinde

Offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost. Ein Rollensatz macht die Standwanne zu einer mobilen Auffangwanne.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012
- Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm, zur Montage eines Rollensatzes vorbereitet
- Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm, gegen Mehrpreis

B x T mm		800 x 500	900 x 800	1300 x 800
Höhe mm		290	220	205
Auffangvolumen Liter		65	68	84
offen	orange	205542	205543	205544
	rot	205547	205548	205549
	blau	205551	205552	205553
	verzinkt	205555	205556	205558
		---	---	---
Auffangvolumen Liter		61	61	74
mit Gitterrost	orange	205560	205561	205562
	rot	205564	205565	205566
	blau	205569	205570	205571
	verzinkt	205573	205575	205576
		---	---	---
Direkt mitbestellen				
Rollensatz (Mehrpreis)		205578	---	---



> Seite 498



Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details s. Seite 498, Punkt 3 und 4.
Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Auffangwannen Für 200 Liter Fässer

Offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

> Seite 498



Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details s. Seite 498, Punkt 3 und 4.
Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Anzahl Fässer x Liter	2 x 200	4 x 200
Breite x Tiefe x Höhe mm	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285
Auffangvolumen Liter	224	230
offen	407817	407818
	---	---
Auffangvolumen Liter	215	216
mit Gitterrost	407819	407820
	---	---

TOP-ANGEBOT

ab ---
407817

