

Zware tafelwagen

Draagvermogen 500 kg

Met 2, 3 of 4 etages, legborden afhankelijk van uitvoering van hout of plaatstaal.

- gelaste staalconstructie, met poedercoating in gentiaanblauw RAL 5010, met permanente oppervlaktebescherming, slagvast en krasbestendig
- laadvlakken van spaanplaten met oppervlak in beukendecor of met oppervlak van verzinkt plaatstaal
- 2 zwenk- en 2 bokwielen Ø 200 mm met niet-strepende thermoplastische rubberen banden, zwenkwielen met EasySTOP en voetbescherming, wielnaven met kogellagers



1



3



4



2

12
JAAR
GARANTIE

500 kg



Bijzonder robuust met legborden van verzinkt plaatstaal

In één oogopslag!

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak bij gelijkj. verdeelde last 200 kg
 Etagehoogte 295/610/920/1235 mm
 Etage-afstand (li.) 275/590 mm

Direct meebestellen



4 zwenkwielen

- in plaats van 2 zwenk- en 2 bokwielen
- meerprijs per wagen

203072 ---



Wielen met luchtbanden

- draagvermogen tot 390 kg
- Ø 230 mm
- meerprijs per wagen

203082 ---

Laadvlak L x B mm	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
[1] 2 etages m. houten legborden	526676	203062	203064
[2] 2 et. m. plaatstalen legborden	---	203065	203066
[3] 3 et. m. houten legborden	526677	203067	203068
[4] 4 et. m. houten legborden	---	203069	203070

> Meer accessoires vindt u op pagina 698