

Hi-Spot ECO 14x44mm, G9 240V 42W warmweiß 2800K

Artikel-Nr. 13105



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	42 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lichtstrom:	625 lm
Sockel:	G9
Lampenform:	sonstige
Gedrehtes Glas:	Nein
Durchmesser:	14 mm
Gesamtlänge:	44 mm
UV-Schutz:	Ja
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	2800 K
Energieeffizienzklasse:	D
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Hi-Spot ECO 14x44mm Xenon-Technologie, 20% Energieersparnis gegenüber Standard Hi-Pin G9, kompakte Bauform für optimiertes Leuchtendesign. Anwendungen: Downlights und Akzentleuchten, ideal für akzentuierte Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen.

Energieeffizienzklasse: D
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 42
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 8000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Lichtstromerhalt: 80
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 15.12.2014 10:25:25



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.