

Röhrenlampe 16x54 mm, B15d 220-235V 5-7W klar stoßfest

Artikel-Nr. 48222



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	5 W
Lampenspannung:	220 - 235 V
Lichtstrom:	35 lm
Socket:	B15d
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	16 mm
Gesamtlänge:	54 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	21 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 16x54 mm Röhrenformlampe B15d, klar, stoßfest

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 7
Schaltzyklen: 4000
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 12.11.2014 11:38:56



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.