


NOBLO SPOT

silbergrau, 2700K, 36°, inkl. 1P.-Adapter

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schiene-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einer Premium LED Modul bestückt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001864
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,8
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	3.5 A
Dauer Einschaltstrom	120 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin

Lichtquelle

916369	
--------	---

Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Länge	10.5 cm
Höhe	10.7 cm
Durchmesser	5 cm
Nettogewicht	0.242 kg
Bruttogewicht	0.323 kg