

Artikelnummer: 129880

Kurzbeschreibung: Etagenwagen mit Schiebegriff, 1200 x 800 mm, mit variabler Einteilung Für Etagenböden

Langbeschreibung: Etagenwagen mit Schiebegriff, 1200 x 800 mm, mit variabler Einteilung Für Etagenböden: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenwagen mit variabel einsetzbaren Etagenböden in Teilung

von 100 mm Abständen. Die Lieferung des Grundmodells erfolgt ohne Etagenböden bzw. -kästen. Bitte Etagenböden bzw. -kästen separat bestellen. Max. Belastung pro Etagenboden bzw. -kasten: 80 kg Ladefläche: 1200 x 800 mm Au ssenma ss: 1390 x 800 mm
Schiebegriffhöhe: 1000 mm Gesamthöhe: 1200 mm
Rad a'Ëœ: 200 mm Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 48 kg



EAN/GTIN: 4250448502215