

Artikelnummer: 72983

Kurzbeschreibung: Ratschenzurrurt, 25 mm Bandbreite, 2-teilig m. Spitzhaken, 4 m

Langbeschreibung: Ratschenzurrurt, 25 mm Bandbreite, 2-teilig m. Spitzhaken: 250 daN zul. Zugkraft direkt, 500 daN in der Umreifung
Standardfarbe Orange Zurrurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern Gurtband aus 100% Polyester Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100-GradC chromatierte Spann- und Verbindungselemente gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren mit GS-Zeichen

EAN/GTIN: 4020749102038

