

DIGITUS®

**Câble d'installation Cat. 7, S/FTP, PiMF, simplex**

- conducteur : fil de cuivre nu AWG 23/1; fil de cuivre 0,57 mm nom
- isolation : SFS-PO
- nombre total de conducteurs isolés : 8, torsadés par 4 paires
- code couleur : bleu-blanc, orange-blanc, vert-blanc, marron-blanc
- blindage par paire : film polyester en aluminium, couvre à 100 %
- blindage total : tresse de cuivre étamée, couvre à 35%
- gaine extérieure : sans halogène (FRNC/LSZH)
- épaisseur de la gaine extérieure : 0,6 mm nom.
- diamètre extérieur : 7,5mm nom.
- rayon de courbure : dynamique 8 x D mm min, statique 4 x D mm min
- plage de température de transport et de stockage : -20°C - +75°C
- plage de température d'installation : 0°C - +50°C
- plage de température de fonctionnement : -20°C - +60°C
- test de résistance à la flamme : IEC 60332-3-24 (feu LSOH-3), IEC 60754 (gaz), IEC 61034 (fumée)
- charge de traction : 150N max.
- charge d'incendie : 650KJ/m
- impédance moyenne : 100±50ohm pour 1MHz - 600MHz
- vitesse de propagation : 75% -77% nom.
- capacité : 40pF/m nom. à 1KHz
- perte d'insertion : 85 dB min à 30 MHz - 100 MHz, 85-20 Log(f/100)dB min. à 100MHz - 1000MHz
- couleur : orange (RAL 2000)
- sur tambour



Câble d'installation Cat. 7, S/FTP



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble d'installation Cat.7	Cat.7	S/FTP	orange		25 m	D	DK-1743-VH-025	11007939
		S/FTP	orange		50 m	D	DK-1743-VH-050	11007940
	Cat.7	S/FTP	orange		250 m	D	DK-1743-VH-250	11007941
		S/FTP	orange		500 m	D	DK-1743-VH-5	11006085
	Cat.7	S/FTP	orange		1.000 m	D	DK-1743-VH-10	11005799