

Produktdatenblatt – Fugenkreuz



Fugensteg: 3 mm

Abmessungen: 53 x 30 mm

Material: Polypropylen (PP)

Art.-Nr. 945338 - VPE 100

Materialeigenschaften				
Polypropylen, schwarz				
Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Wert	
Dichte	ISO 1183	g/cm³	0,9	
Härte Rockwell	ISO 2039-2	HRC	89	
Zug E-Modul	ISO 527-2/1	MPa	1300	
Reißdehnung	ISO 527	%	400->700	
Thermische Beständigkeit		°C	-40 bis +110	
Säure- und Laugenbeständigkeit		bedingt		
Öl- und Benzinbeständigkeit		sehr gering		
Witterungs- und Ozonbeständigkeit		gut		

- Abstandhalter für die Plattenverlegung
- Das Fugenkreuz ist mit einer Sollbruchstelle versehen, damit man das Fugenkreuz auch als T-Stück verwenden kann
- Sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild und verhindert Beschädigungen der Plattenränder
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen

Mengenermittlung Fugenkreuz:			
Bodenplatte [cm]	Stück/m²		
40x40	ca. 7,8		
50x50	ca. 4,8		
40x60	ca. 5,6		
60x60	ca. 4,0		

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch, nicht vertraut sind so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).