

brennenstuhl®



LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH

klein, handlich und mit exzellenter Lichtleistung

- 4 helle SMD-LEDs
- mit Gürtelclip
- gummierte Oberfläche
- integrierter Li-Ion Akku
- 360 Grad drehbar Haken
- knickbarer Haltefuß bis 180 Grad mit integriertem Magnet
- Ein- und Ausschalter mit 2 Helligkeitsstufen (100% oder 50%)
- inklusive USB-Ladekabel zum Aufladen
- im Blister verpackt

Leuchtmittel 4 LEDs:

- Lichtstrom: 220 / 100 lm
- Leuchtdauer: bis zu 3 Stunden
- Farbtemperatur: 6.500 K

Anwendungsbeispiele:

- für schlecht beleuchtete Arbeitsräume
- für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen

Für wen geeignet:

- Haushalt
- Heimwerker
- Handwerker



LED Akku-Handleuchte HL DA 40 mH



knickbarer Haltefuß

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH	4 LED	Länge: 122 mm	Kunststoff	schwarz / gelb	1176440	11271077