



TÜV-/MPA-  
geprüfte  
Produkte

Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)

## Chemikalienschränke

- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- Ideal für Kleinstmengen und kleine Behälter

### Hängeschrank Mini, Typ CS 100

- platzsparend, in der Nähe des Arbeitsplatzes anbringbar
- inkl. Montagematerial
- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss



NEU

Bestell-Nr. 250-587-J0

### Kleinteillagerschrank Shorty, Typ CS 120-4

- herausnehmbare Auffangwannen, ideal für eine eventuelle Säuberung
- getrennte, übersichtliche Sortierung und Lagerung von Gefahrstoffen
- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss
- Lochblecheinsatz optional lieferbar



NEU

Bestell-Nr. 250-588-J0

### Depot, Typ KT

- Depot für die Lagerung von kleinen Behältern, lieferbar auf Standfüßen oder Rollen
- 2 Rollen mit Feststellbremse
- Auffangwannen höhenverstellbar
- Breite inkl. Griff: 1235 mm



Foto mit optionaler, zweiter Auffangwanne

NEU

Bestell-Nr. 250-586-J0

	①	②	③	④
Typ	CS 100	CS 120-4	KT-1	KT-2
Ausstattung	1 Bodenwanne	Je Fach 1 Bodenwanne	1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne, auf Rollen	1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne, auf Füßen
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 500	1200 x 500 x 1100	1162 x 630 x 1206	1162 x 630 x 1206
Traglast Auffangwanne [kg]	15	60	45	45
Auffangvolumen Auffangwanne [l]	-	-	28	28
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	30	30	60	60
Bestellnummer	250-587-J0	250-588-J0	250-586-J0	250-589-J0