


Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 40 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 32 x 200 litres et sur palettes européennes fût 24 x 200 litres, entreposage vertical, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 6200 x 2930 mm, avec porte coulissante, en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 200342

Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour stockage de fûts vertical sur palettes européennes

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 40 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 32 x 200 litres et sur palettes européennes fût 24 x 200 litres, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 6200 x 2930 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- avec porte coulissante
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré livré monté



Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	caillebotis de sol
type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes de rétention	4 pièce
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	volume de rétention de la tablet	450 l
champ de rayonnage	rayonnage départ	équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue
lieu de stockage	en plein air	type de porte	porte coulissante
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	verrouillable	oui
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	matériau	acier
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	matériau de finition	soudé
hauteur	2200 mm	surface	galvanisé // laqué
largeur	6200 mm	couleur	bleu// RAL 5015
profondeur	2930 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
capacité	fût 40 x 200 litres	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité de fûts en plastique (m	fût 40 x 200 litres	couleur du montant	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette chimie	fût 32 x 200 litres	couleur traverse	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette norme	fût 24 x 200 litres	exécution couleur	bleu// RAL 5015
entreposage	vertical	livraison	livré monté
ventilation et purge armoire	naturel	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
utilisation	unilatéral	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
niveaux de stockage	1 pièce	Poids	3200 kg

Cela s'adapte aussi ...

148638



palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

510903



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm