

VARIOfit

caisse sur roulettes

Corlette

force 800 kg, hauteur x longueur x largeur 1850 x 1150 x 2000 mm, rehausse 3 parois (grillagées), grosseur de la maille 50x100 mm, châssis avec vernis à la résine synthétique en RAL 5012 bleu clair, avec bandage polyamide

Numéro d'article: 987892



VARIOfit

3 YEARS WARRANTY



VARIOfit Caisse sur roulettes universelle Corlette

avec parois grillagées




caisse sur roulettes

- force 800 kg
- hauteur x longueur x largeur 1850 x 1150 x 2000 mm
- convient adapté à la taille des surfaces de chargement des camions
- rehausse 3 parois (grillagées)
- grosseur de la maille 50x100 mm
- capacité de gerbage 1000 kg
- garde au sol 170 mm
- châssis avec vernis à la résine synthétique en RAL 5012 bleu clair
- structure en acier
- plateforme en aggloméré
- plateforme riveté
- 4 roulettes pivotantes
- avec bandage polyamide
- Ø de roue 125 mm
- 3 années de garantie





Détails techniques

appareil de manutention	bac sur roulettes	matériau	acier
type de chariot	caisse sur roulettes	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
convient pour (produit/matériau)	surfaces de chargement des camions	pneumatique	polyamide
rehausses	3 parois (grillagées)	Diamètre de roue	125 mm
charge	800 kg	surface	verni à la résine synthétique
capacité de gerbage	1000 kg	couleur	bleu // RAL 5012
hauteur	1850 mm	norme européenne	non
matériau de plateforme	aggloméré	nombre de plateaux	1 pièce
exécution de plateforme	riveté	alignement de niveaux	droit
longueur	1150 mm	couvercle	non
largeur	2000 mm	disposition des roues	rectangulaire
garde au sol	170 mm	garantie	3 années
ouverture de maille	50x100 mm	Poids	119 kg
emboîtable	oui		

Accessoires

987994		Timon en V pour caisse sur roulettes, longueur 600 mm, diamètre anneau 35 mm, pour caisse sur roulettes
988035		Sangle pour caisse sur roulettes, pour caisse sur roulettes largeur 2000 mm
988057		Porte avant pour caisse sur roulettes, pour caisse sur roulettes largeur 2000 mm, pliable à mi-hauteur

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm