

Feuille de données du produit



Article N°: 2981 Chariot emboîtable

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. A la place des dossiers, 2 arceaux hauteur 680 mm au niveau des roues pivotantes et 500 mm au niveau des roues fixes. Largeur 743 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	310
Longueur totale (mm)	1212
Largeur totale (mm)	743
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	33
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976029818