

Bäckerei Kühlschrank EN Norm KBS 520 BKU

Backwaren Umluft-Gewerbekühlschrank Euronorm 600 x 400 mm mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit einem Innengestell aus CNS ist leicht zu reinigen. In das CNS-Innengestell können max. 31 Stück L-förmige Auflageschienen mit einem Abstand von 35 mm eingehängt werden. Die höhenverstellbaren Auflageschienen sind für die Aufnahme von 600 x 400 mm Blechen, Rosten oder EN-Boxen geeignet. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Bitte beachten Sie, dass der Backwarenkühlschrank nicht für Sahnnetorten geeignet ist. Vorne befinden sich 2 höhenverstellbare Füße und hinten 2 Rollen für einen leichten Transport.



Artikel-Nr.: 347519
GTIN: 4059395003550



Produktvorteile:

- Backwaren Volltürkühlschrank
- Umluftkühlung
- Großflächiger Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Innengestell mit Auflageschienen aus CNS
- Geeignet für 600 x 400 mm Bleche oder Rosten
- Innengestell leicht herausnehmbar
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 55 mm Isolierung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundliche leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Füße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- Nicht für Sahneprodukte geeignet

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 520 BKU
Abmessungen außen:	
Breite	777 mm
Tiefe	715 mm
Höhe	1720 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar

Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,185 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	97 kg
Serienzubehör	6 Paar L-förmige Auflageschienen, Tür mit Schloss
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	55 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g


Energiedaten

Bruttoinhalt	520 l
Nutzzinhalt Kühlung	416 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	562 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	388724
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Auflagenschienenpaar

Auflagenschienenpaar L Form

GTIN: 4059395093421

Artikel-Nr.: 806877

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

