

## DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, mit Überspannungsschutz und Schalter



✓ 19"-einbaufähig

✓ 7x Schutzkontaktsteckdosen

✓ Überspannungsschutz

✓ Aluminiumprofil

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, mit Überspannungsschutz und Schalter

### Features

- Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich
- 7x Schutzkontaktsteckdosen 250 VAC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Überspannungsschutz
- Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
- Einschließlich 2 Montagewinkel, Anschlag wechselbar
- 2 m Anschlusskabel H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontaktstecker
- Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung

### Produktübersicht

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240 V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

### Produktabbildungen



**Artikelnummer Information**

DN-95407 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A Plug, 250 VAC 50/60 Hz, 7-fach Schutzkontaktsteckdosen, mit Schalter, Überspannungsschutz

**Weitere Steckdosenleisten von DIGITUS<sup>®</sup>**

- DN-95401 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 8x Schutzkontaktsteckdosen
- DN-95402 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontaktsteckdosen, Schalter
- DN-95403 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontaktsteckdosen, Überlastschutz
- DN-95404 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 10A, 2500 W, 250 VAC 50/60 Hz, 10x IEC C13, Überlastschutz
- DN-95405 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 2x 16 A, 250 VAC 50/60 Hz, 12x Schutzkontaktsteckdosen, Überlastschutz
- DN-95408 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, 6-fach IEC C19, Stromkabel IEC C20, ohne Kippschalter
- DN-95411 DIGITUS<sup>®</sup> 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, für 254 mm (10") Schrank, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 3x Schutzkontaktsteckdosen
- DN-95601 DIGITUS<sup>®</sup> Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 7x Schutzkontaktsteckdosen, max. 16 A, messen von Energie, Strom, Spannung
- DN-95602 DIGITUS<sup>®</sup> Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 8x IEC C13, max. 10 A, messen von Energie, Strom und Spannung
- A-19-STRIP42-1 18-fach Steckdosenleiste, 42HE vertikale Montage, 2 Anschlüsse, Aluminium, 2x 16 A, Leistungsschutzschalter