



Einhell

CLASSIC

Stromerzeuger (Benzin)

TC-IG 1100

Art.-Nr.: 4152580

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825651089

Der Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 1100 eignet sich überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird. Abgegeben wird der Strom über eine handelsübliche 230 V-Steckdose/50 Hz, an der jedes Gerät angeschlossen werden kann. Angetrieben wird der Stromerzeuger von einem kraftvollen, robusten und emissionsarmen 4-Takt-Antriebsmotor. Die Inverter-Technologie sorgt für Strom ohne Spannungsspitzen, so dass auch empfindliche Geräte angeschlossen werden können. Zusätzlich schützen ein Überlastschalter und eine Ölmangelsicherung den Stromerzeuger und die Geräte. Der Tragerahmen schützt das Gerät und gewährt einen einfachen Transport. Gestartet wird der Stromerzeuger einfach über einen Seilzug.

Ausstattung


- Inverter-Technologie - für Strom ohne Spannungsspitzen
- Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor
- 1 x 230 V-Steckdose/50 Hz
- Tragerahmen zum Schutz des Geräts und für den einfachen Transport
- Stabile Standfüße für einen sicheren Betrieb
- Überlastschalter und Ölmangelsicherung
- Einfach zu betätigender Seilzug zum Starten

Technische Daten

- Generatortyp	Synchron - mit Inverter
- Frequenz	50 Hz
- Dauerleistung (S1) bei 230 V	1000 W
- Leistung (S2 S2-Zeit) bei 230 V	1100 W 5 min
- Nennstrom bei 230 V	4.35 A
- 230 V Steckdose	1 STK
- Motor	Viertakt, Luftgekühlt
- Zylinderzahl	1 STK
- Hubraum	79 cm ³
- Motordrehzahl	3600 min ⁻¹
- Max. Motorleistung	1.4 kW
- Kraftstoff	Benzin
- Benzintankinhalt	6.5 L
- Laufzeit bei 2/3 Last	5.4 h
- Schalleistungspegel LwA	95 dB (A)

Logistische Daten

- Produktgewicht	20.9 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	22.3 kg
- Maße Einzelverpackung	400 x 410 x 445 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	22.3 kg
- Maße Exportkarton	410 x 395 x 455 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	350 750 0



Als Sonderzubehör erhältlich



Benzin- und Ölabsaugpumpe
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 3407000
EAN-Code: 4006825547276
Einhell Accessory