

## BS-ROLLEN

### dubbel ESD-zwenkwiel

draagvermogen 80 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 75 x 24 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm

Artikelnummer: 139520



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel

dubbel ESD-zwenkwiel



- draagvermogen 80 kg
- met rubberbanden
- Antistatisch
- diameter x breedte 75 x 24 mm
- schroefgatafstand 62x52/50x42 mm, schroefgat-Ø 8,5 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

## Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	apparaatwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	apparaatwiel	totale hoogte	102 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	wielbreedte	24 mm
draagvermogen	80 kg	uitlading	33 mm
banden	rubber	loopvlak eigenschap	Antistatisch

wiel-ø	75 mm	lengte plaat	77 mm
elektrisch geleidend	ja	breedte plaat	67 mm
materiaal velg	kunststof	afstand schroefgat	62x52/50x42 mm
wiellager	kogellager	schroefgat-ø	8,5 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromed
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,56 kg

## Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken