

Bauer klapbodempcontainer

hoogte x lengte x breedte 1145 x 1040 x 1245 mm, inhoud 1 m³, met hijsogen, vorkslaffen, staalconstructie, gelakt in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 139853





Bauer Bodemklepcontainer

klapbodempcontainer



- hoogte x lengte x breedte 1145 x 1040 x 1245 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 1250 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 75 x 185 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met hijsogen, vorkslaffen
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- bak met hijsogen
- met beveiliging tegen wegglijden
- onderbouw 4 voeten
- staalconstructie
- gelakt in RAL3000 vuurrood
- gewicht 158 kg

baktype	klapbodemcontainer	inrijdbreedte	415 mm
inhoud	1 m ³	hijsogen aantal	4 stuks
hoogte	1145 mm	diameter hijsogen	40 mm
lengte	1040 mm	draagvermogen	1250 kg
breedte	1245 mm	draaginstallatie	hijsogen, vorkslaffen
materiaal	staal	bak uitrusting	hijsogen
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	wegglidbeveiliging
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	stapelbaar	ja
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	nestbaar	nee
onderrijdbaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderbouw	4 voeten	oppervlak	gelakt
onderrijdhoogte	100 mm	kleur	vuurrood // RAL3000
hoogte vorkslaffen	75 mm	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
breedte vorkslaffen	185 mm	gewicht	158 kg

Gerelateerde Producten

139869		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm
139872		centreerwand, voor klapbodemcontainer 1 - 2 m ³ , van staal

Dit past ook bij ...

525102		afdekkap, voor 2 gestapelde gasboxen, hoogte x lengte x breedte 1930 x 1250 x 850 mm, in bruin
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm