

Lacont verrijdbare opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 220 l, hoogte x breedte x diepte 525 x 800 x 860 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 201074



Lacont Verrijdbare opvangbak

verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 220 l
- hoogte x breedte x diepte 525 x 800 x 860 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem




opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	materiaal rooster	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	220 l	constructies	duwbeugel
capaciteit	1 x 200 liter vat	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	nee
hoogte	525 mm	stapelbaar	nee
breedte	800 mm	verrijdbaar	ja
diepte	860 mm	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal	staal	gewicht	78 kg
oppervlak	verzinkt		

Gerelateerde Producten

201076		vatenbok, voor 1 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 600 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201080		vatenbok, voor 1 x 200 liter vat, vatensteun met rollen, hoogte x breedte x diepte 350 x 600 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
205216		spanband voor opvangbak

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm