

## VARIOfit chariot avec barre de poussée

force 400 kg, plateau longueur x largeur 910 x 500 mm, plateforme en bois, rehausse poignée, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 202977



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot avec barre de poussée

chariot avec barre de poussée









- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 910 x 500 mm
- hauteur de charge 255 mm
- plateforme en bois
- rehausse poignée
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP

- roues avec bandage TPE
- 12 années de garantie


## Détails techniques




appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	400 kg	pneumatique	TPE
hauteur de charge	255 mm	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	910 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	500 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	hauteur	975 mm
rehausses	poignée	couleur	bleu gentiane // RAL5010
emboîtable	non	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	24 kg

## Accessoires

203072		4 roulettes pivotantes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203075		tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4
203076		tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4
203078		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
--------	---	--

203396		<p>marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort</p>
520197		<p>boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé</p>
551468		<p>carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg</p>